


AS-Interface module ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC508A + E7000A

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	50
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...40
Beschermklasse	IP 67



AS-Interface module ClassicLine

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Toelatingen / testen						
ATEX-apparaatkenmerk		 II 3G EEx nA II T6 X				
		 II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i versie		2.1				
AS-i adressering		IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus		nee				
AS-i profiel		S-8.0.E				
AS-i I/O configuratie [hex]		8				
AS-i ID-code [hex]		0.E				
AS-i certificaat aangevraagd		ja				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		bus	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Mechanische eigenschappen						
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		fouten		LED, rood		
		functie		LED, geel		
Toebehoren						
Leveringsomvang		AC5003				
Opmerkingen						
Opmerkingen		Gebruik M12-connectoren met 6 kant moeren, aandraaimoment 0,8 Nm				
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:						
Connector: M12; codering: A						
