



AS-Interface stroomvoorziening

PSU-1AC/ASI-4A

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC1254

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanning AC	[V]	110 / 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Beschermklasse		I
Overspanningsbeveiliging		ja; (< 34)
Max. opstarttijd	[ms]	150
Uitgangsspanning AS-i	[V]	29,5...31,6
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Uitgangsstroom AS-i	[A]	4
Max. rimpel	[mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Zekering	[A]	10; (extern, karakterestiek B)
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)



AS-Interface stroomvoorziening

PSU-1AC/ASI-4A

Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195
Geïntegreerde data-ontkoppeling		ja
Uitgangen		
Kortsluitvast		ja
Beschermd tegen overbelasting		ja
Parallelschakeling van de uitgangen mogelijk		nee
Serieschakeling van de uitgangen mogelijk		nee
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Beschermklasse		IP 20
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
AS-i parameters		
AS-i certificaat		89501
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	1002
Wijze van montage		DIN-rail; (TH35 (EN 60715); vrije ruimte voor convectiekoeling 20 mm)
Afmetingen	[mm]	136 x 50 x 144
Materialen		AlMg3; plaatstaal; PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	AS-i spanning	LED, groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk




AS-Interface stroomvoorziening

PSU-1AC/ASI-4A

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting



- 1: primair
2: secundair