


AS-Interface Ethernet/IP Gateway met PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Applicatie	te gebruiken als decentrale besturing en EtherNet/IP gateway / webserver
------------	--

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	24 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	< 400
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	10
Max. opgenomen vermogen	[VA]	10
Aantal AS-i masters		2

Interfaces

Communicatie interface	RS232; Ethernet
Ethernet	
Transmissiesnelheid	10; 100
Protocol	EtherNet/IP; IP
Toepassingstype	gegevensoverdracht
Opmerking over de interface	CIP-protocol EtherNet/IP server groep 2 en groep 3

RS232

Aantal RS232-interfaces	1
-------------------------	---



AS-Interface Ethernet/IP Gateway met PLC

Control.E 2Mstr ET IP RS232

Transmissiesnelheid	9600...115200 Baud
Stekkertype	RJ11
Toepassingstype	Programmering
Opmerking over de interface	galvanisch gescheiden

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...60
Opslagtemperatuur [°C]	-20...70
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	95
Beschermklasse	IP 20

AS-i parameters

AS-i versie	2.1
AS-i master profiel	M1e

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Materialen	aluminium; plaatstaal verzinkt

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	functie	3 x LED, rood
		4 x LED, groen
		2 x LED, geel
		grafisch LCD-display

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Aansluiting

