


AC2453



AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 SB V4A



Toepassingsgebied

Applicatie

veldmontage

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	2000
Stroombelasting gezamenlijk [A]	4
Extra voeding [V]	20...30 DC; (AUX)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron [mA]	2000; (AUX)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...80
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90; (niet condenserend)
Max. hoogte boven NAP [m]	2000
Beschermklasse	IP 67; (bij toepassing van de vlakkabel E7400x / E7401x)



AS-Interface module CompactLine

CompactM12 4 SB V4A

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	272
Wijze van montage	AS-i vlakkabel direct aansluitbaar
Afmetingen [mm]	118,2 x 60 x 27
Materialen	PA 6.6; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L); schroefdraadbus in ondervoet: 1.4404 (roestvast staal / 316L); O-ring: EPDM; doordringcontacten: CuSn6 vernikkeld en verzinkt; schroeven 1.4578 (roestvast staal / 316Cu)

Elektrische aansluiting

Module aansluiting	Vlakkabels
--------------------	------------

Toebehoren


Toebehoren (optioneel)	RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402
------------------------	--

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: M12; codering: A



- | | |
|---|--------------------|
| 1 | AS-i + |
| 2 | externe spanning - |
| 3 | AS-i - |
| 4 | externe spanning + |
| 5 | aarding (FE) |