


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5205

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	240

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	18...30; (via vlakkabel)
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	6...10
Ingangsstroom low [mA]	0...2
Schakelniveau High [V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Uitgangen					
Elektrische uitvoering	AS-i				
Omgevingsvariabelen					
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70			
Beschermklasse	IP 67				
Toelatingen / testen					
EMC	EN 50295				
AS-i parameters					
AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i profiel	S-0.0.E				
AS-i I/O configuratie	[hex]	0			
AS-i ID-code	[hex]	0.E			
AS-i certificaat	39101				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	ingang	1	2	3	4
	bus	I-1	I-2	I-3	I-4
	pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen					
Gewicht	[g]	118,8			
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen	PBT				
Aanwijzen / bedienelementen					
Weergave	in bedrijf	LED, groen			
	fouten	LED, rood			
	functie	LED, geel			
Toebehoren					
Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet				
Opmerkingen					
Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:				
	I-, I+, I1, I2, I3, I4				
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.				
Verpakkingseenheid	1 stuk				




AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine45 4DI M12

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:

Connector: M12; codering: A



	Ingangen
1	Sensorvoeding L+
2+4	data-ingang intern gebruikt
3	Sensorvoeding L-
5	niet in gebruik