


AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2516

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 100
Max. stroomopname uit AS-i	[mA]	100; (met externe voeding: 80 mA)
Ompoolbeveiligd		ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 4
-------------------------	----------------------------

Ingangen

Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i / extern
Industriële voedingen	[V] 24
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk	[mA] 500; (met externe voeding)
Kortsluitbestendige digitale ingangen	nee
Aantal analoge ingangen	4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Resolutie analoge ingang	16 (1 bit = 1 μ A)

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLine90 4AI M12 IP67

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i adressering		adresseerbus; IR-adressering mogelijk
AS-i profiel		S-7.3.E
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	3.E
Mechanische eigenschappen		
Wijze van montage		AS-i verbinding aan FK-/FK-E ondervoet
Materialen		PBT
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen Spanning AS-i / 24 V AUX
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel kanalen AI1...AI4
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		Module ondervoet
Opmerkingen		
Opmerkingen		Bij de spanningsverzorging van sensoren uit AS-i mag de belasting max. 100 mA zijn.
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: M12; codering: A		
1	Sensorvoeding +24V	
2	AI + Analoge ingang	
3	Sensorvoeding 0V	
4	n.c.	
5	functionele aarde	