


Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2452

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
2 fixering infrarood adapter

**Elektrische eigenschappen**

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Max. stroomopname uit AS-i [mA]	50
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	15...30; (volgens PELV; via vlakkabel; voor cULus moet de voltage overeenkomen met de gespecificeerde waarden volgens "Limited Voltage/Current")
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (gebruikerscategorie DC-13 (aansturen van elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1); volgens cULus: 700 mA)
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...70
---------------------------	----------



AS-Interface module ClassicLine

ClassicLineVA 4DO T M12

Beschermklasse	IP 67
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i versie	2.1				
AS-i adressering	IR-adressering mogelijk				
Uitgebreide adresseermodus	nee				
AS-i profiel	S-8.0.E				
AS-i I/O configuratie [hex]	8				
AS-i ID-code [hex]	0.E				
AS-i certificaat	39201				
Bezetting van de databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Uitgang	1	2	3	4
	bus	O-1	O-2	O-3	O-4
	pin	4	4	4	4

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	112,2
Wijze van montage	AS-i communicatiepoort voor FC-E onderdelen
Materialen	PBT; Afdichting: FKM; schroeven: roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	Module ondervoet
------------------------	------------------


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

contact pinnen voor ondervoet module, FK-E:

Connector: M12; codering: A



1	Uitgangen
2	niet in gebruik
3	niet in gebruik
4	externe spanning AUX -
5	schakeluitgang +
	niet in gebruik