



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC2709

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 250
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	0,2

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	---

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4; (bidirectioneel)
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen	[V] 15...29
Ingangsstroom high	[mA] > 3
Ingangsstroom low	[mA] < 1,5
Schakelniveau High	[V] > 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja

Uitgangen

Elektrische uitvoering	PNP
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP



AS-Interface schakelkastmodule

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Stroombelasting per uitgang [mA]	50
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60
Beschermklasse	IP 00

Toelatingen / testen

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i parameters

AS-i profiel	S-7.0
AS-i I/O configuratie [hex]	7
AS-i ID-code [hex]	0

Mechanische eigenschappen

Wijze van montage	voor Klöckner-Möller behuizing type RMQ16:I 8
-------------------	---

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	LED, groen
	kortsluiting	LED, rood

Opmerkingen

Opmerkingen	Geen van de volgende aansluitingen mogen met een extern potentiaal worden verbonden:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	De aansluitingen zijn galvanisch verbonden met de AS-i kabel.
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Aansluiting

