


AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5205

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 235

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 4
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen	4
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AS-i
Industriële voedingen [V]	20...30
Max. stroombelastbaarheid ingangen gezamenlijk [mA]	200
Ingangsstroom high [mA]	> 5
Ingangsstroom low [mA]	< 1,5
Schakelniveau High [V]	> 10
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja


Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
------------------------	------



AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Omgevingsvariabelen						
Omgevingstemperatuur		[°C]	-25...85			
Beschermklasse			IP 67			
Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i profiel		S-0.0				
AS-i I/O configuratie		[hex]	0			
AS-i ID-code		[hex]	0			
AS-i certificaat		01302				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		bus	I-1	I-2	I-3	I-4
		pin	2+4	2+4	2+4	2+4
Mechanische eigenschappen						
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		functie		LED, geel		
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:						
Connector: M12; codering: A						
 1 2+4 3 Ingangen Sensorvoeding L+ data-ingang intern gebrugd Sensorvoeding L-						