


AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: AC5208

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



1 Tag label houder



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname [mA]	< 35
Stroombelasting gezamenlijk [A]	2
Watchdog geïntegreerd	nee

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	------------------------------

Uitgangen

Elektrische uitvoering	AS-i
Aantal digitale uitgangen	4
Indeling	PNP
Spanningsbereik DC [V]	24; (volgens PELV; via M12-stekkerverbinding)
Stroombelasting per uitgang [mA]	1000; (DC-12)
Kortsluitvast	ja
Galvanisch ontkoppeld	ja

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 67



AS-Interface module

Moduloberteil aktiv, 4AT PNP 1

Toelatingen / testen						
EMC		EN 50295				
AS-i parameters						
AS-i profiel		S-8.0				
AS-i I/O configuratie [hex]		8				
AS-i ID-code [hex]		0				
AS-i certificaat		04301				
Bezetting van de databits		databit	D0	D1	D2	D3
		bus	O-1	O-2	O-3	O-4
		pin	4	4	4	4
Mechanische eigenschappen						
Wijze van montage		AS-i communicatiepoort voor FC-onderdelen				
Materialen		PBT				
Aanwijzen / bedienelementen						
Weergave		in bedrijf		LED, groen		
		functie		LED, geel		
Opmerkingen						
Verpakkingseenheid		1 stuk				
Elektrische aansluiting						
contact pinnen voor ondervoet module, FK / PG:						
Connector: M12; codering: A						
Connector: M12; codering: A						
 1 externe spanning + 3 externe spanning -						