


ANT425



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF GNRWIDUS03



Toepassingsgebied		
Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen	
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]	19,2...28,8 DC; (verzorging door verwerkingseenheid DTE10x (volgens EN 60950-1))	
Stroomopname [mA]	< 50	
Beschermklasse	III	
Zendfrequentie [MHz]	13,56	
RFID standaard	ISO 15693	
Bereik		
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm]	180	
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm]	90	
Afstand tot de ID-Tag [mm]		≤ 40
Interfaces		
Communicatie interface	DATA / DTE10x	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 67; IP 69K	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, continue)
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]	132	
Behuizing	cilindrisch glad	
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen	

ANT425



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF GNRWIDUS03

Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang	Moer 2 x M18 x 1
-----------------	------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

