


AC2310



AS-Interface klepsandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12



- 1 sensor 1
- 2 sensor 2




Producteigenschappen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	< 160
Uitgangen		
Elektrische uitvoering		AS-i
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC	[mA]	100
Kortsluitvast		ja
Bereik		
Schakelafstand	[mm]	4



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 67
Toelatingen / testen		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[jaren]	394
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		nee
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	F.F
AS-i certificaat		75003
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	179,5
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen		PBT; PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, geel
	fout	LED, rood
Toebehoren		
Leveringsomvang		Bevestigingsplaatje
		inbusschroeven: 2 x M5 x 35
		onderlegingen: 2
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4305 (roestvast staal / 303)		
		
Uitgangen		
3	externe spanning -	
4	schakeluitgang 1 +	



AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen


DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



Elektrische aansluiting

1	AS-i +
3	AS-i -