


AC327A



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D



Producteigenschappen

Schakelafstand	[mm]	4
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	26,5...31,6 DC
Stroomopname	[mA]	< 260
Beschermklasse		III

Bereik

Schakelafstand	[mm]	4
Werkafstand puck	[mm]	74



AS-Interface klepstandsensoren voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-10...50
Beschermklasse		IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67)
Toelatingen / testen		
ATEX-apparaatkennmerk		II 3D Ex tc IIIB T85°C IP5X X
Opmerking ATEX-apparaatkennmerk		alleen in combinatie met beschermbeugel
EMC	EN 50295	
AS-i parameters		
AS-i versie		2.1
Uitgebreide adresseermodus		ja
AS-i I/O configuratie	[hex]	7
AS-i ID-code	[hex]	A.E
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	783,5
Afmetingen	[mm]	55 x 60 x 35
Materialen		behuizing: PBT oranje; kap: PC zwart; Beschermkap: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	functie	1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang		Beschermkap
		Bevestigingsplaat: 1
		inbusschroeven: 2 x M5 x 35
Opmerkingen		
Opmerkingen		De uitgangen mogen niet tegelijk worden bekrachtigd, indien de totale laststroom over de van 100mA gaat.
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - bus		
Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal		
Aansluiting		
Ausgänge		
2	schakeluitgang 2 +	
3	externe spanning -	
4	schakeluitgang 1 +	
1, 5	niet belegt	

AC327A



AS-Interface klepstandsensor voor pneumatische aandrijvingen

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T 3D

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A; Behuizing: roestvast staal



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -