




PWM-analoog-signaalomvormer

R360/PWM-ANALOG-MODULE



Toepassingsgebied

Uitvoering

behuizingsmodule

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] 24...30 DC

Stroomopname [mA] < 20

Ompoolbeveiligd ja

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen Aantal analoge uitgangen: 1

Ingangen

Aantal PWM ingangen 1

PWM-frequentie ingangen [Hz] 122

Uitgangen

Aantal analoge uitgangen 1

Analoge uitgangsspanning [V] 0...10

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Opmerking voor de omgevingstemperatuur
kabels bewegend -5...105 °C
kabels zonder beweging -30...105 °C

Beschermklassse IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g] 70,5

Afmetingen [mm] 54 x 34 x 15

Materialen Polyamide glasvezelversterkt

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,28 m; / Adereinden voorzien van adereindhulzen

ingang

rood +24 V DC
 zwart PWM IN
 blauw GND



PWM-analoog-signaalomvormer

R360/PWM-ANALOG-MODULE

Uitgang

zwart	0-10 V
blauw	GND

Diagrammen en curves

