


GPS/GSM-modem met CAN-interface

R360/CANremote 3G/GPS/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: CR3114

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 LEDs
- 2 SMA-bus GPS antenne
- 3 FME-stekker GSM antenne
- 4 M12 stekker 5-polig



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	8...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 600; (Ø 210 (24 V DC))

Interfaces

Aantal CAN-interfaces	1
-----------------------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-30...75
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse	IP 65; (t.b.v. apparaat met aangeschroefde stekkerverbinding)	



GPS/GSM-modem met CAN-interface

R360/CANremote 3G/GPS/US

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	6 kV contactontlading / 8 kV luchtontlading
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV op de voedingsaders / 1 kV op de signaalkabel
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV op de voedingsaders
	EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd	10 V
	EN 61000-4-3 HF bewerkt	10 V/m 80...1000 MHz / 3 V/m 1,4...2,7 GHz
	EN 61000-4-8	30 A/m
	ISO 10605: 2008	8/15 kV / 8 kV
	ISO 11452-4	60 mA 20...80 MHz / 30 V/m 80...1000 MHz
	ISO 7637-2	1, 2a, 2b, 3a, 3b, 4
	CISPR 16-2	klasse B
	CISPR 25	voldoet
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	648,2
Afmetingen	[mm]	120,5 x 126 x 42
Materialen		aluminium gepoedercoat
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	4 x LED, rood/groen
Datageheugen		
Real-time klok		ja
Opmerkingen		
Opmerkingen	Het apparaat alleen met aangesloten antenne in bedrijf stellen.	
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Connector: 1 x M12		