



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/EXT.POT.

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available

Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale spanning DC	[V]	24
Nominale spanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanningstolerantie 2	[%]	10
Nominale frequentie AC	[Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[Imp/min]	5...5000
--------------	-----------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteres	[% van Sr]	5...100
Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	< 5

Reactietijden

Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
-----------------------	-----	----------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/EXT.POT.

Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse		IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, rood
Opmerkingen		
Opmerkingen	*) speciale bouwvorm	
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		