

AL1920




IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Alternatief artikel: AL1921

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Combicon stekker
- 2 IoT-Port
- 3 ethernet aansluiting



Toepassingsgebied	
Uitvoering	behuizing voor DIN rail
Applicatie	I/O module voor montage in de schakelkast
Elektrische eigenschappen	
Voedingsspanning [V]	20...30 DC; (US ; naar SELV/PELV)
Stroomopname [mA]	300...3900; (US)
Beschermklasse	III
Sensorvoeding US	
Stroombelasting gezamenlijk [A]	3,6
In- / uitgangen	
Totaal aantal in- en uitgangen	16; (configureerbaar)
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 8; Aantal digitale uitgangen: 8
Ingangen	
Aantal digitale ingangen	8; (IO-Link Port Class A)
Schakelniveau High [V]	11...30
Schakelniveau Low [V]	0...5
Kortsluitbestendige digitale ingangen	ja



IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Uitgangen	
Aantal digitale uitgangen	8; (IO-Link Port Class A)
Stroombelasting per uitgang [mA]	300
Kortsluitvast	ja
Interfaces	
Communicatie interface	Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol	EtherNet/IP
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 192.168.1.250 subnet mask: 255.255.255.255 gateway IP-adres: 0.0.0.0 MAC-adres: zie typeplaatje
Opmerking over de interface	DHCP, BOOTP, static DLR (Device Level Ring) ondersteunende netwerk-topologiën: lijn ring
Ethernet - Internet of Things	
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX
Transmissiesnelheid	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocol	MQTT JSON
Fabrieksinstellingen	IP-adres: 169.254.x.x subnet mask: 255.255.0.0 gateway IP-adres: 0.0.0.0 MAC-adres: zie typeplaatje
Opmerking over de interface	Veiligheidsprotocol: HTTPS
IO-Link Master	
Type overdracht	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
Aantal poorten Class A	8
Omgevingsvariabelen	
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...65
Opslagtemperatuur [°C]	-25...85
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90
Beschermklasse	IP 20
Toelatingen / testen	
EMC	EN 61000-6-2 EN 61000-6-4
MTTF [jaren]	78
Mechanische eigenschappen	
Gewicht [g]	319,2
Behuizing	rechthoekig
Wijze van montage	DIN-rail montage; (TH35 (EN 60715))



IO-Link Master met EtherNet/IP-interface

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Afmetingen	[mm]	125,7 x 50 x 105,3
Materialen		behuizing: PA (polyamide) oranje

Toebehoren

Leveringsomvang		kooiveerklem: 9
-----------------	--	-----------------

Opmerkingen

Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid		1 stuk

Elektrische aansluiting

industriële voedingen X31


1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)

IO-Link Port Class A X01...X08

1	Sensorvoeding (US) L+
2	Digitale ingang
3	Sensorvoeding (US) L-
4	C/Q IO-Link

Elektrische aansluiting - Ethernet

Connector: RJ45; Contactpinnen: 4



EtherNet IP X21, X22

1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	niet in gebruik
5	niet in gebruik
6	RX -
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik

IoT X23

1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	niet in gebruik
5	niet in gebruik
6	RX -
7	niet in gebruik
8	niet in gebruik