

Elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A



- 1 Tag label houder
- 2 drukknop aan / uit / reset Status- LED 2
- 3 drukknop aan / uit / reset Status- LED 1
- 4 Push-In klemmen Uitgangen 1/2



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	naar SELV/PELV ; "supply class 2" volgens UR
Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	19,2...30
Beschermklasse		III
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC)	[ms]	10
Ruststroom	[mA]	8
Aantal kanalen		2
Nominale stroom	[A]	4
Nominale stroom (Fail Safe Element)	[A]	4

Uitgangen

Totale capaciteit van de belasting	[mF]	15
------------------------------------	------	----

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 20; (aan de voorkant)
Vervuilingsgraad		2

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immuun voor storingen

Elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	72,5
Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Aanwijzen / bedienelementen


Weergave	status	2 x LED, rood / groen / oranje
Bedienelementen	2 x	drukknop

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:


contacthendel/contactomlijsting:

Aansluiting



Diagrammen en curves

uitgangskarakteristiek



tijd/stroom karakteristiek