


IO-Link module CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; ("supply class 2" volgens cULus)
Stroomopname	[mA]	< 50
Sensorvoeding US		
Stroombelasting per poort	[A]	0,1

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 8
-------------------------	-----------------------------

Ingangen

Aantal digitale ingangen		8; (4 x 2)
Ingangsverdeling digitale ingangen		PNP
Sensor voedingsspanning van de ingangen		IO-Link
Ingangsstroombegrenzing	[mA]	15
Ingangsstroom high	[mA]	6...10
Ingangsstroom low	[mA]	0...2



IO-Link module CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Schakelniveau High	[V]	> 11
Kortsluitbestendige digitale ingangen		ja
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	554
IO-Link Device		
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		nee
Proceswaarden analoog		1
Proceswaarden binair		12
Min. procescyclustijd	[ms]	2,9
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 67
Beschermingsklasse (NEMA 250)		6P
Chemische media	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	300
Materialen		PA (polyamide); bus: messing vernikkeld; O-ring: FKM
Materiaal afdichting		FKM
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	LED, groen
	fouten	LED, rood
	functie	LED, geel
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		RVS hulzen, voor montage bij hoge mechanisch belastingen, E70402
Opmerkingen		
Opmerkingen		Alleen toe te passen in NFPA 79- applicaties
		Het apparaat is volgens de IO-Link-specificaties V1.1.2 te bedienen.
		De maximale kabellengte van de IO-Link kabel bedraagt 20m.
Verpakkingseenheid		1 stuk



IO-Link module CompactLine

IO-Link module 4 x 2 DI IP 67

Elektrische aansluiting - IO-Link

Connector: M12; codering: A



1	UB +
2	niet in gebruik
3	UB -
4	IO-Link

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: M12; codering: A; Afdichting: FKM



1	Ingangen X1.0...X1.3
2	Sensorvoeding +24 V
3	IN 2
4	Sensorvoeding 0 V
5	IN 1
5	niet in gebruik