




IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K



Afhankelijk van de variant zijn sommige LED's inactief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	100; (US)
Beschermklasse		III
Extra voeding	[V]	18...30 DC; (UA UAi)
Max. stroomopname vanuit externe voedingsbron	[mA]	4000; (UA; UAi: 400 mA)

In- / uitgangen

Totaal aantal in- en uitgangen	16
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale ingangen: 16; Aantal digitale uitgangen: 16



IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

Ingangen		
Aantal digitale ingangen	16; (configureerbaar)	
Ingangsverdeling digitale ingangen	PNP; (Typ 3 (IEC 61131-2))	
Sensor voedingsspanning van de ingangen	AUX (UA, UAi)	
Industriële voedingen [V]	18...30	
Ingangsstroom high [mA]	2...15	
Ingangsstroom low [mA]	0...1,5	
Schakelniveau High [V]	11...28	
Schakelniveau Low [V]	0...5	
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	16; (configureerbaar)	
Stroombelasting per uitgang [mA]	1800	
Max. stroombelastbaarheid uitgangen totaal [A]	3,6; (stroombelastbaarheid per segment: 1800 mA)	
Kortsluitbeveiliging	ja	
Actuatorvoeding van de uitgangen	AUX (UA)	
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Type overdracht	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	4	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1314
Opmerking	Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-25...60	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...70	
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]	90	
Max. hoogte boven NAP [m]	2000	
Beschermklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (in bedrijf voorzien van roestvaststalen afdichtingsstoppen: IP 69K)	
Beschermingsklasse (NEMA 250)	6P	
Vervuilingsgraad	2	
Chemische media	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Schokbestendigheid	DIN EN 60068-2-27	



IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

Trillingsbestendigheid	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF [jaren]		46

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	408,4
Afmetingen [mm]	26 x 59,3 x 208
Materialen	behuizing: PA (polyamide) grijs; bus: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Materiaal afdichting	EPDM

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	fout	1 x LED, rood
	functie	1 x LED, geel

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	afsluitdop voor M12 stekkerplaats
------------------------	-----------------------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting - AUX

Connector: 1 x M12; codering: A



X31

1	+ 24 V DC (U _{Ai})
2	GND (U _A /U _{Ai})
3	niet in gebruik
4	+ 24 V DC (U _A)

Elektrische aansluiting - IO-Link

Connector: 1 x M12; codering: A



X1

1	+ 24 V DC (U _S)
2	niet in gebruik
3	GND (U _S)
4	IO-Link




IO-Link-ingangs-/uitgangsmodule

IOL MOD SL 8XDX/DX E M12 IP69K

Elektrische aansluiting - ingangen / uitgangen

Connector: 8 x M12; codering: A; Afdichting: EPDM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA/UAi)
2	I/O2
3	GND (UA/UAi)
4	I/O1
5	niet in gebruik