




RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en CANopen protocol

DTMHF GNRWCOUS03



Toepassingsgebied		
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne; Brazilië; Argentinië	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
RFID standaard		ISO 15693
Bereik		
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	180
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	65
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	≤ 40
Interfaces		
Communicatie interface	CAN	
CAN		
Protocol	CANopen	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[jaren]	477



RFID schrijf-/leeskop met CAN interface en CANopen protocol

DTMHF GNRWC0US03


Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	141,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: roestvast staal; actieve vlak: PPS; LED-venster: PEI

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Preoperational Mode	1 x LED, groen brand
	Operational Mode	1 x LED, groen knippert
	fouten	1 x LED, rood knippert
	TAG-communicatie	1 x LED, geel brand

Opmerkingen	
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	niet in gebruik
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L