




RFID schrijf-/leeskop met CAN

DTMHF GBRWCODC03



Toepassingsgebied		
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...32 DC
Stroomopname	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
RFID standaard		ISO 15693
Bereik		
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	≤ 15
Interfaces		
Communicatie interface	CAN	
CAN		
Protocol	CANopen	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...85
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[jaren]	506



RFID schrijf-/leeskop met CAN

DTMHF GBRWCODC03

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	120,5
Behuizing		cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze		bondig inbouwbaar
Afmetingen	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Schroefdraadtype		M18 x 1
Materialen		behuizing: 1.4301 (roestvast staal / 304); actieve vlak: PPS; Kabelplug: PUR
Aandraaimoment	[Nm]	< 25
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	Preoperational Mode	1 x LED, groen brand
	Operational Mode	1 x LED, groen knippert
	fouten	1 x LED, rood knippert
	TAG-communicatie	1 x LED, geel brand
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 0,8 m		
		
1	CAN_H	
2	CAN_L	
3	GND	
4	U+	