


DTC600



RFID lees-/schrijfkop HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 LED status voedingsspanning
- 2 LED balk aanwijzing
- 3 Montageschroefdraad: M4 max. inschroefdiepte: 15 mm



Toepassingsgebied

Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; Taiwan; India; China; Israël
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	9...32 DC
Stroomopname [mA]	< 150; (24 V)
Beschermklasse	III
Zendfrequentie [MHz]	13,56

Bereik

Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm]	900
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm]	1200
Afstand tot de ID-Tag [mm]	gebaseerd op ID-TAG E80384 : < 190

Interfaces

Communicatie interface	CAN
Protocol	CANopen

Omgevingsvariabelen


Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80
Beschermklasse	IP 67

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / Continue schokken
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / Enkelvoudige schok
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz

RFID lees-/schrijfkop HF

DTCHF HLRWCOUS03

Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	458,5
Afmetingen	[mm]	120 x 50 x 113
Materialen		PBT; PC; roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen / rood CANopen interface
		1 x LED balk aanwijzing, geel TAG-communicatie
Opmerkingen		
Opmerkingen		Afstanden tot andere ID-TAGs zie het respectievelijke datablad (E803xx)
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; coding: A		
		
1	niet in gebruik	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	