


DTE920



RFID-verwerkingselektronica UHF

DTEUHFEEABRWIEUS04

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Toepassingsgebied

Type goedkeuring voor zendapparatuur

Australië

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]

24 DC

Stroomopname [mA]

700

Zendfrequentie [MHz]

916...927

Antenne aansluiting

4; (TNC-reverse)

RFID standaard

EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C

Zendvermogen ERP [mW]

2000

Impedantie [Ω]

50

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 4; Aantal digitale uitgangen: 4

Ingangen

Aantal digitale ingangen

4

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen

4

Stroombelasting per uitgang [mA]

500

Bereik

RSSI-threshold

In te stellen via software

Software / programmering

Instelmogelijkheden

Software




RFID-verwerkingselektronica UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Interfaces		
Communicatie interface	Ethernet	
Ethernet		
Protocol	TCP/IP; IP	
Toepassingstype	Parametrering	
Ethernet - EtherNet/IP		
Protocol	EtherNet/IP	
Toepassingstype	gegevensoverdracht	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...55
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse	IP 65	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	3109
Behuizing	rechthoekig	
Afmetingen	[mm]	233,5 x 270 x 68
Materialen	behuizing: aluminium; Beschermkap: kunststof; TNC stekker: Messing / PTFE; stekker: Messing / kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, rood/groen
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Ethernet		
Connector: 1 x M12		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	

Elektrische aansluiting - Procesaansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



1	schakeluitgang CMN
2	Schakelingang 3 / Schakelingang 0
3	Schakelingang CMN
4	0 V
5	U+
6	schakeluitgang 3 / schakeluitgang 1
7	schakeluitgang 2 / schakeluitgang 0
8	Schakelingang 2 / Schakelingang 1

Elektrische aansluiting - voeding

Connector: 1 x M12; codering: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.