


ANT515



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 Actief vlak



Toepassingsgebied		
Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen	
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Singapore; Oekraïne; Maleisië; Brazilië; Mexico; Vietnam	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning [V]	19,2...28,8 DC	
Stroomopname [mA]	< 60	
Beschermklasse	III	
Zendfrequentie [MHz]	13,56	
RFID standaard	ISO 15693	
Bereik		
Afstand schrijf-/leeskop frontaal [mm]	170	
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings [mm]	160	
Afstand tot de ID-Tag [mm]	referentie op 30 mm schijf Tag : en op metaal gemonteerde antenne; I-CODE SLI	≤ 32
Interfaces		
Communicatie interface	DATA / DTE10x	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]	-20...60	
Opslagtemperatuur [°C]	-25...80	
Beschermklasse	IP 67; IP 69K	
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, continue)
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [jaren]	457,9	

ANT515



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL-goedkeuring	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	File nummer UL	E205959

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	80
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	20 x 7 x 48
Materialen		PBT; TPE-U; roestvast staal

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

