





Toepassingsgebied		
Applicatie	voor max. 4 lees-/schrijf koppen type ANT41x/ANT51x	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 3000
In- / uitgangen		
Aantal in- en uitgangen	Aantal digitale uitgangen: 4	
Uitgangen		
Aantal digitale uitgangen	4	
Stroombelasting per uitgang	[mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Interfaces		
Communicatie interface	Ethernet	
Ethernet - Internet of Things		
Transmissiestandaard	10Base-T; 100Base-TX	
Transmissiesnelheid	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Protocol	MQTT JSON	
Toepassingstype	gegevensoverdracht; Parametrering	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-20...85
Beschermklasse	IP 67	



RFID-verwerkingselektronica LF/HF

DTELF/HFABRWITUS00

Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Trillingsbestendigheid	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	395,9
Afmetingen	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materialen	bovendeel: PA Grivory GV5H oranje; bovendeel: TPE; onderste deel: GD-ALSi12	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	industriële voedingen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	Ethernet TCP/IP	2 x LED, rood/groen
	Ethernet	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
	In- / uitgangen	1 x LED, groen
		1 x LED, geel
Toebehoren		
Leveringsomvang	Beschermkapje: M12, E73004	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Ethernet		
Connector: 2 x M12; codering: D		
		
Port 1/2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Elektrische aansluiting - Procesaansluiting		
Connector: 4 x M12; codering: A		
		



RFID-verwerkingselektronica LF/HF


DTELF/HFABRWITUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Elektrische aansluiting - industriële voedingen

Connector: 1 x M12; codering: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.