



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/3-CHANNEL

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 100 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	beoordelen van impulssequenties op het bereiken van een minimaal toerental op installaties; centrifuges; roerwerk
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	< 230
Nominale spanning DC [V]	24
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 3
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	3
Contactbelasting	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Meet- / instelbereik

Instelbereik [Imp/min]	50...500
------------------------	----------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [% van Sr]	< 5
Reproduceerbaarheid [% van Sr]	< 5

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...55
---------------------------	--------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/3-CHANNEL

Beschermklasse	IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen [mm]	75 x 100 x 110	
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen
Opmerkingen		
Opmerkingen	*) speciale bouwvorm	
Elektrische aansluiting		
Aansluitklemmen: ...2.5 mm²		
Aansluiting		