




RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF INRWIOUS03



Toepassingsgebied

Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; China; Singapore; Japan; Taiwan; India
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de Europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	19,2...28,8 DC
Stroomopname	[mA]	< 50
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
RFID standaard		ISO 15693

Bereik

Afstand tot de ID-Tag	[mm]	getest met 30 mm schijftag; l- : CODE SLI	≤ 45
-----------------------	------	--	------

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
Profiel	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	967

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67; IP 69K

RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF INRWI0US03

Toelatingen / testen

Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
Elektrische veiligheid	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	175,8
Behuizing	cilindrisch glad
Inbouwwijze	niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Schroefdraadtype	M30 x 1,5
Materialen	behuizing: 1.4301 (roestvast staal / 304); actieve vlak: PPS

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	1 x LED, geel

Toebehoren

Leveringsomvang	Moer 2 x M30 x 1,5
-----------------	--------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Connector: 1 x M12; codering: A



Aansluiting

