



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

No scale drawing available



Producteigenschappen

Behuizing	Kunststof behuizing
-----------	---------------------

Toepassingsgebied

Applicatie	verwerking van pulsvolgorden op toerentalonderschrijding met minimaal en maximaal schakelpunt
------------	---

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning DC	[V]	24...28
Stroomopname	[mA]	< 50
Externe voeding voor sensoren DC	[V]	10,5; (≤ 10 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 1
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	1
Contactbelasting	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Meet- / instelbereik

Instelbereik	[Imp/min]	100...20000
--------------	-----------	-------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
---------------------	------------	---

Software / programmering

Afregelen schakelpunt	Teach-functie
-----------------------	---------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
----------------------	------	----------



Monitor voor toerentalbewaking

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Beschermklasse	IP 65	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	Kunststof behuizing	
Materialen	behuizing: PC; kap: Polystyrol transparant	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	1 x LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen
	Parametrering	2 x LED, rood
	Ingangssignaal	1 x LED, geel
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		