




RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF QQRWIOUS03



- 1 LED
- 2 Actief vlak




Toepassingsgebied		
Applicatie	herkennen van objecten op transportsystemen	
Type goedkeuring voor zendapparatuur	USA; Canada; EU/RED; Australië; Japan; China; Taiwan; India; Maleisië; Brazilië; Mexico; Nieuw Zeeland; Zuid-Korea; Vietnam	
Opmerking voor goedkeuring radio apparatuur	De lijst met landen, die volgens de europese radio apparatuur richtlijn 2014/53/EU van toepassing zijn staan onder "Downloads".	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Stroomopname	[mA]	< 60
Beschermklasse		III
Zendfrequentie	[MHz]	13,56
RFID standaard		ISO 15693
Bereik		
Afstand schrijf-/leeskop frontaal	[mm]	170
Afstand schrijf-/leeskop zijdelings	[mm]	160
Afstand tot de ID-Tag	[mm]	referentie op 30 mm schijf Tag : en op metaal gemonteerde antenne; I-CODE SLI
		≤ 32
Interfaces		
Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Profiel	Smart Sensor: Device Identification	
SIO-Mode	nee	
Vereiste masterportklasse	A	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	967



RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF KQRWIOUS03

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...80
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Toelatingen / testen		
Schokbestendigheid	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / herhalend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / niet herhalend
Trillingsbestendigheid	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
UL-goedkeuring	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	industriële voedingen	Limited Voltage/Current
	File nummer UL	E205959
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	77,5
Behuizing		rechthoekig
Inbouwwijze		niet-bondig in te bouwen
Afmetingen	[mm]	20 x 7 x 48
Materialen		PBT; TPU; roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	in bedrijf	1 x LED, groen
	TAG-communicatie	1 x LED, geel
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid		1 stuk
Elektrische aansluiting		
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm ²		
Elektrische aansluiting - stekker		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		

RFID lees-/schrijfkop HF

DTRHF KQRWIOUS03

Aansluiting

