


DV1000



LED-strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



Toepassingsgebied		
Applicatie	signalering van machinestatus	
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	21,6...26,4 DC
Nominale spanning DC	[V]	24; (naar SELV/PELV)
Stroomopname	[mA]	100
Temperatuurkleur	[K]	4000
Lichtstroom	[lm]	rood: 101,2; groen: 188,8; blauw: 37; wit: 285,2
Opmerking over de verlichtingsbron	[lm]	lichtstroomspecificaties hebben betrekking op één meter lichtstrip
Typ. levensduur	[h]	30000
Ingangen		
Ingangsverdeling digitale ingangen	24 V PNP	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...45
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Max. hoogte boven NAP	[m]	4000
Beschermklasse	IP 68	
Vervuilingsgraad	2	
Toelatingen / testen		
Keurmerken	IEC 62471; IEC 62031	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	34,2
Afmetingen	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
Materialen	TPU	

DV1000



LED-strip RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	signalering van machinestatus	LED, meerkleurig RGB
	montagelicht	LED, wit


Opmerkingen

Verpakkingseenheid	1 stuk
--------------------	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 0,3 m

Connector: M12; codering: A



1	+ rood
2	+ groen
3	GND
4	+ wit
5	+ blauw

Diagrammen en curves

