


DV1300



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket



CE cULus IO-Link

Toepassingsgebied

Applicatie

signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

18...30 DC; (naar SELV/PELV)

Nominale spanning DC

[V]

24

Stroomopname

[mA]

< 200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 4

Ingangen

Aantal digitale ingangen

4



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket

Ingangsstroom high	[mA]	6
--------------------	------	---

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1466

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Luchtdruk	[kPa]	< 106
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
----------------	-----------------------	---------

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	471,6
Wijze van montage		Montagevoet
Afmetingen	[mm]	Ø 70 / L = 280
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	3 x 4 LED

Toebehoren

Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060
	wand montagevoet, E89061
	Montageadapter, E89063
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
	montagebuis, E89065
	montagebuis, E89066
	montagebuis, E89067

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid	1 stuk

3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



Aansluiting

1	n.c.
2	n.c.
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

