

Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/WINDOW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



1 bevestiging op DIN rail



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	universele beoordeling voor impulssequenties op ingestelde over- en onderschrijdingen; toerentalbewaking
------------	--

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	< 230
Nominale spanning DC [V]	24
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	50...60
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24; (≤ 30 mA)

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal relaisuitgangen: 2
-------------------------	---------------------------

Uitgangen

Aantal relaisuitgangen	2
Contactbelasting	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Meet- / instelbereik

Instelbereik [Imp/min]	100...1000
------------------------	------------

Nauwkeurigheid / afwijkingen

Hysteresis [% van Sr]	5
-----------------------	---



Monitor voor toerentalbewaking

D100/230VAC/WINDOW

Reproduceerbaarheid	[% van Sr]	1
Reactietijden		
Inschakeloverbrugging	[s]	0,5...15
Software / programmering		
Afregelen schakelpunt	fijninstelling binnen de bereiken door potentionmeter	
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...70
Beschermklasse	IP 40	
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20	
Mechanische eigenschappen		
Behuizing	behuizing voor DIN rail	
Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110
Materialen	kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	schakelstatus	LED, groen
	in bedrijf	1 x LED, groen
Elektrische aansluiting		
Aansluiting		