


DV1310



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz



1 zoemer

CE cULus IO-Link

Toepassingsgebied

Applicatie

signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

18...30 DC; (naar SELV/PELV)

Nominale spanning DC

[V]

24

Stroomopname

[mA]

< 200

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen

Aantal digitale ingangen: 4



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Ingangen		
Aantal digitale ingangen		4
Ingangsstroom high	[mA]	6
Interfaces		
Communicatie interface		IO-Link
Type overdracht		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revisie		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Vereiste masterportklasse		A
Min. procescyclustijd	[ms]	3,2
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1466
Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...50
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid	[%]	90
Luchtdruk	[kPa]	< 106
Max. hoogte boven NAP	[m]	2000
Beschermklasse		IP 54
Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	542,2
Wijze van montage		Montagevoet
Afmetingen	[mm]	Ø 70 / L = 280
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, groen
	LED segment	3 x 4 LED
Akoestisch signaal		zoemer
Max. geluidsdruk	[dB]	85
Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)		basis montagevoet, E89060
		wand montagevoet, E89061
		Montageadapter, E89063
		beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064
		montagebuis, E89065
		montagebuis, E89066
		montagebuis, E89067
Opmerkingen		
Opmerkingen		Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.
Verpakkingseenheid		1 stuk

3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/Std/Bracket+Buz

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



Aansluiting

1	n.c.
2	zoemer
3	Digitale ingang LED segment 3
4	Digitale ingang LED segment 2
5	industriële voedingen
6	Digitale ingang LED segment 1
7	n.c.
8	IO-Link

Diagrammen en curves

