


DV2930



20-LED-signaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



1 zoemer



Toepassingsgebied

Applicatie	signalering van machinestatus
------------	-------------------------------

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC	[V]	24
Stroomopname	[mA]	< 200
Inschakelpiekstroom	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Ingangen

Ingangsstroom high	[mA]	6
--------------------	------	---

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
------------------------	---------



20-LED-sigitaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1533

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Opslagtemperatuur [°C]		-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90
Luchtdruk [kPa]		< 106
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 54

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		493
Afmetingen [mm]		Ø 70 / L = 284
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	LED segment	20 x LEDs, meerkleurig
Akoestisch signaal		zoemer
Max. geluidsdruk [dB]		85

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060	
	wand montagevoet, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064	
	montagebuis, E89065	
	montagebuis, E89066	
	montagebuis, E89067	

Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

20-LED-sigtaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Elektrische aansluiting - stekker


Connector: M12; codering: A



1	UB+
2	niet in gebruik
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

wandmontage



DV2930

20-LED-signaalzuil

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



voetmontage

