


DV2300



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/IOL/Bracket



CE cULus IO-Link

Toepassingsgebied

Applicatie: signalering van machinestatus

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V]	18...30 DC; (naar SELV/PELV)
Nominale spanning DC [V]	24
Stroomopname [mA]	< 200

Ingangen

Ingangsstroom high [mA]	6
-------------------------	---

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
------------------------	---------



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
SIO-Mode	ja	
Vereiste masterportklasse	A	
Min. procescyclustijd [ms]	3,2	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	1467

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur [°C]		-25...50
Opslagtemperatuur [°C]		-40...75
Max. toelaatbare relatieve luchtvochtigheid [%]		90
Luchtdruk [kPa]		< 106
Max. hoogte boven NAP [m]		2000
Beschermklasse		IP 65

Toelatingen / testen		
UL-goedkeuring	industriële voedingen	Class 2

Mechanische eigenschappen		
Gewicht [g]		465,7
Wijze van montage		Montagevoet
Afmetingen [mm]		Ø 70 / L = 280
Materialen		behuizing: ABS; Lens: PC

Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	LED segment	3 x 4 LED

Toebehoren		
Toebehoren (optioneel)	basis montagevoet, E89060	
	wand montagevoet, E89061	
	Montageadapter, E89063	
	beugel met zijdelings gevoerde kabeluitgang, E89064	
	montagebuis, E89065	
	montagebuis, E89066	
	montagebuis, E89067	

Opmerkingen		
Opmerkingen	Voor aanvullende informatie zie gebruikershandleiding.	
Verpakkingseenheid	1 stuk	

DV2300



3-segment-signaallamp

LED-Tower-3/IO-Link/Bracket

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: M12; codering: A



1	L+
2	niet in gebruik
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammen en curves

