


Invoermodule voor elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DF2101

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



- 1 Tag label houder
- 2 status LED
- 3 Push-In klemmen IO-Link
- 4 Push-in klem 0 V
- 5 Push-in klem 24 V DC



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	naar SELV/PELV
Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	19,2...30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC)	[ms]	10
Ingangsstroom (nominale spanning 24 V DC)	[A]	40
Ruststroom	[mA]	10

Interfaces

Communicatie interface		IO-Link
Min. procescyclustijd	[ms]	650

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 20; (aan de voorkant)
Vervuilingsgraad		2



Invoermodule voor elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Toelatingen / testen		
EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immune voor storingen
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	72,5
Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98
Aanwijzen / bedienelementen		
Weergave	status	1 x LED, rood / groen / oranje
Elektrische aansluiting		
Push-In klemmen:		
contacthendel/contactomlijsting:		
Aansluiting		

