


Invoermodule voor elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/Module



- 1 Tag label houder
- 2 status LED
- 3 Push-In klemmen IO-Link
- 4 Push-in klem 0 V
- 5 Push-in klem 24 V DC



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	naar SELV/PELV
Nominale spanning DC	[V]	24
Voedingsspanningen DC	[V]	19,2...30
Beschermklasse		III
Ompoolbeveiligd		ja
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 24 V DC)	[ms]	10
Ingangsstroom (nominale spanning 24 V DC)	[A]	40
Ruststroom	[mA]	10

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link	
Type overdracht	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revisie	1.1	
SIO-Mode	nee	
Min. procescyclustijd [ms]	20	
Ondersteunende DeviceIDs	Bedrijfsaard	DeviceID
	default	892
Opmerking	Voor extra informatie, bekijk de IOOD.pdf file onder de tab "Downloads"	

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70



Invoermodule voor elektronische zekering

Fuse/IO-Link/24VDC/Module

Beschermklasse	IP 20; (aan de voorkant)
Vervuilingsgraad	2

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immuun voor stoorinvloeden

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	73
Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	status	1 x LED, rood / groen / oranje
----------	--------	--------------------------------

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:

contacthendel/contactomlijsting:

Aansluiting

