




Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC



paneeluitsparing 91 x 43 mm



Producteigenschappen

Communicatie interface	IO-Link
Afmetingen [mm]	48 x 112 x 116

Toepassingsgebied

Applicatie	weergave en bewaking van analoge signalen; b.v. van druk-, temperatuur- of stromingssensoren
------------	--

Elektrische eigenschappen

Frequentie AC [Hz]	50...60
Voedingsspanning [V]	115...230 AC / 18...30 DC
Stroomopname [mA]	100
Opgenomen vermogen [W]	3

In- / uitgangen

Aantal in- en uitgangen	Aantal analoge ingangen: 2; Aantal digitale uitgangen: 4
-------------------------	--

Ingangen

Aantal analoge ingangen	2; (Spannings- oder Stromeingang)
Analoge ingangsstroom [mA]	0...20
Analoge ingangsspanning [V]	-10...10
Resolutie analoge ingang	16 bit
Nauwkeurigheid analoge ingang [%]	0,1

Uitgangen

Aantal digitale uitgangen	4
Stroombelasting per uitgang [mA]	200
Beschermd tegen overbelasting	ja

Interfaces

Communicatie interface	IO-Link
Type overdracht	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revisie	1.1
Vereiste masterportklasse	A



Multifunctionele weergave en bewaking van analoge normsignalen

DISPLAY/AX460/IO-Link/AC/DC

Min. procescyclustijd	[ms]	3
-----------------------	------	---

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-20...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-25...70
Beschermklasse		IP 65
Beschermklasse aansluitklemmen		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	369
Wijze van montage		paneeluitsparing: 91 x 43 mm
Afmetingen	[mm]	48 x 112 x 116
Materialen		Noryl UL94-V-0

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	Kleurendisplay	grafisch LCD-display, Touchscreen
----------	----------------	-----------------------------------

Elektrische aansluiting

schroefklemmen:

Aansluiting

