


Verdeelmodule voor aard-potentialen

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

- 1 Tag label houder
2 Push-in klem 24 V DC



Toepassingsgebied

Uitvoering	potentiaal module GND (10 x 2,5 mm ²)
------------	---

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	18...30 DC
Nominale spanning DC	[V]	24
Beschermklasse		III
Max. belastingsstroom	[A]	20

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...60
Opslagtemperatuur	[°C]	-40...70
Beschermklasse		IP 20

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-3	stooremissie
	EN 61000-6-2	Immune voor storingen

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	62,5
Wijze van montage		DIN-rail montage
Montagevoorschrift		modulair aansluitbaar
Afmetingen	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Verdeelmodule voor aard-potentialen

Pot.Module GND/10x 2.5mm²

Elektrische aansluiting

Push-In klemmen:

Aansluiting

