


E3M152



Verbindingskabel

CONNECTION CABLE M12 11M



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Uitvoering

voor 3D-Smart-Sensor mobiel met analoge videouitgang PAL

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Beschermklasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...80

Beschermklasse

IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

562,5

Materialen

behuizing: PUR; Afdichting: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt

Materiaal overwerpmoer

1.4305 (roestvast staal / 303)

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius voor niet bewegende installatie ≥ 60 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verbindingskabel

CONNECTION CABLE M12 11M

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Elektrische aansluiting

Kabel: 11 m, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; 3 x 0,25 mm²

Aansluiting



- | | |
|----|-----------------|
| 1: | afscherming |
| 2: | niet in gebruik |
| 3: | coax scherm |
| 4: | coax kabelkern |
| 5: | niet in gebruik |

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)

