


E3M159



Verlengkabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Afgeschermd kabel; Toepasbaar in kabelrupsen

Uitvoering

verlenging voor de O3M-verbindingkabel voor 3D-smart-sensor mobiel met analoge videouitgang PAL

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning

[V]

< 25 AC / < 60 DC

Beschermklasse

III

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur

[°C]

-40...80

Beschermklasse

IP 67; IP 69K

Mechanische eigenschappen

Gewicht

[g]

274,3

Afmetingen

[mm]

14,5 x 14,5 x 48,4

Materialen

behuizing: PUR; Afdichting: FKM; contactpen: CuSn6 vernikkeld en verzinkt

Materiaal overwerpmoer

1.4305 (roestvast staal / 303)

Toepasbaar in kabelrupsen

ja

Toepasbaar in kabelrupsen

buigradius voor niet bewegende installatie

≥ 60 mm

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Verlengkabel

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, TPU, zwart, Ø 6 mm, Afgeschermd; Impedantie 75 Ω


Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)




Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Vergrendeling: 1.4305 (roestvast staal / 303)



Aansluiting



- | | |
|----|-----------------|
| 1: | afscherming |
| 2: | niet in gebruik |
| 3: | coax scherm |
| 4: | coax kabelkern |
| 5: | niet in gebruik |