


Zelfbedraadbare connector female

SDOGH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11511

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 50 AC/DC
------------------	-----	------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Beschermklasse		IP 67
----------------	--	-------

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	20 x 20 x 60
------------	------	--------------

Materialen		PA (polyamide)
------------	--	----------------

Materiaal gegoten onderdeel		PA (polyamide)
-----------------------------	--	----------------

Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld
------------------------	--	---------------------

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10621



Zelfbedraadbare connector female


SDOGH050MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen: ...0,75 mm²; Kabelmantel: Ø 6...8 mm

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

