




Zelfbedraadbare stekker

SSTAH050MSSFKPG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: E11507

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning [V] < 30 AC / < 36 DC

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C] -40...85

Beschermklasse IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen [mm] 40 x 20 x 36

Materialen PA (polyamide)

Materiaal gegoten onderdeel PA (polyamide)

Materiaal overwerpmoer messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid 1 stuk

E10715



Zelfbedraadbare stekker


SSTAH050MSSFKPG

Elektrische aansluiting

Aansluitklemmen:

Elektrische aansluiting - stekker

Connector: 1 x M12, haaks; codering: A; Behuizing: PA (polyamide); Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting

