


Aansluitkabel met connector female

ADOGH030MSS0002E03



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	87,5
Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 43
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

E10867



Aansluitkabel met connector female

ADOGH030MSS0002E03

Elektrische aansluiting


Kabel: 2 m, PVC, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x M12, recht; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld; Aandraaimoment: 0,5 Nm



Aansluiting



BK = Aderkleuren :
BU = zwart
GN/YE = blauw
 groen / geel