



Niet meer leverbaar artikel – naar het archief

Alternatief artikel: DN0200

Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!

No scale drawing available



Producteigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
Afmetingen [mm]	75 x 55 x 110

Toepassingsgebied

Applicatie	stroomverzorging en signaalevaluatie
------------	--------------------------------------

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning AC [V]	< 110
Nominale spanningstolerantie [%]	10
Nominale spanningstolerantie 2 [%]	10
Nominale frequentie AC [Hz]	47...63
Externe voeding voor sensoren DC [V]	24; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Uitgangen

Contactbelasting	4 A / 625 VA / 250 V AC
------------------	-------------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur [°C]	0...50
Beschermklasse	IP 40
Beschermklasse aansluitklemmen	IP 20

Mechanische eigenschappen

Behuizing	behuizing voor DIN rail
-----------	-------------------------

DN0213



Schakelversterker

N600/110VAC/0,08A

Afmetingen	[mm]	75 x 55 x 110	
Materialen		kunststof	
Aanwijzen / bedienelementen			
Weergave	schakelstatus	LED, groen	
	in bedrijf	1 x LED, groen	
Elektrische aansluiting			
Aansluitklemmen: ...4 mm²			
Aansluiting			