


Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0005E03



Toepassingsgebied

Bijzondere eigenschappen

Toepasbaar in kabelrupsen

Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[V]	< 250 AC/DC
Stroombelasting gezamenlijk	[A]	4; (40° C)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...85
Beschermklasse		IP 67

Toelatingen / testen

UL-goedkeuring	Ta	< 75 °C
	File nummer UL	E191684

Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	197,8
Afmetingen	[mm]	14,5 x 14,5 x 42,5
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal oververpmoer		messing, vernikkeld
Toepasbaar in kabelrupsen		ja
Toepasbaar in kabelrupsen	buigradius bij bewegende applicaties	min. 10 x kabeldiameter
	bewegingssnelheid	max. 3,3 m/s voor een horizontale verplaatsing van 5 m en een maximale acceleratie van 5 m/s²
	buigcycli	> 2 Mio.
	torsiebelasting	± 180 °/m

E10191



Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0005E03

Opmerkingen

Verpakkingseenheid

1 stuk

Elektrische aansluiting


Kabel: 5 m, PVC, geel, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld



Aansluiting



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Aderkleuren :

groen

rood / zwart

rood / wit