




Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0005B03

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanning	[M]	< 250 AC / < 300 DC
------------------	-----	---------------------

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	-25...90
Beschermklasse		IP 67

Mechanische eigenschappen

Afmetingen	[mm]	15 x 15 x 42
Materialen		TPU
Materiaal gegoten onderdeel		TPU
Materiaal overwerpmoer		messing, vernikkeld

Opmerkingen

Verpakkingseenheid		1 stuk
--------------------	--	--------

Elektrische aansluiting

Kabel: 5 m, PUR, oranje, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrische aansluiting - bus

Connector: 1 x 1/2", recht; codering: C; Behuizing: TPU; Vergrendeling: messing, vernikkeld




E10212



Aansluitkabel met connector female

ADOGA030MSS0005B03

Aansluiting



GN =	Aderkleuren :
RD/BK =	groen
RD/WH =	rood / zwart
	rood / wit