


DN1030



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A



1 potentiometer



Elektrische eigenschappen

Voedingsspanningstolerantie	[%]	10
Nominale spanning AC	[V]	< 230
Nominale frequentie AC	[Hz]	47...63
Bereik ingangsspanning AC	[V]	100...240
Uitgangsspanning DC	[V]	24...28
Beschermklasse		II; (IEC 61140)
Opwarmtijd	[s]	< 0,255
Uitgangsspanning	[V]	instelbaar
Max. uitgangsstroom bij min. uitgangsspanning	[A]	1,25
Aantal uitgangsstroomkringen		1
Max. rimpel	[mV]	50
Efficiëntie (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84
Externe afzekering		10 A; B
Derating	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Overbruggingstijd bij stroomuitval (nominale spanning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120

Uitgangen

Kortsluitvast	ja
Beschermd tegen overbelasting	ja
Belastbaarheid DC-OK-sigitaal	24 V DC (30 mA)

Omgevingsvariabelen

Omgevingstemperatuur	[°C]	0...70
----------------------	------	--------

DN1030



Geschakelde voeding 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Beschermklasse	IP 20
----------------	-------

Toelatingen / testen

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mechanische eigenschappen

Gewicht [g]	278,5
Wijze van montage	DIN-rail; (TH35 (EN 60715); vrije ruimte voor convectiekoeling 30 mm)
Afmetingen [mm]	90 x 45 x 100
Materialen	PC ABS

Aanwijzen / bedienelementen

Weergave	DC-ok	1 x LED, groen
----------	-------	----------------


Opmerkingen

Opmerkingen	uitgangsspanning volgens SELV, PELV
Verpakkingseenheid	1 stuk

Elektrische aansluiting

kooiveerklem:

Aansluiting



- 1: primair
2: secundair