





Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002E03



| Elektrische eigenschappen                                                 |      |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Voedingsspanning                                                          | [V]  | < 60 AC/DC        |
| Omgevingsvariabelen                                                       |      |                   |
| Omgevingstemperatuur                                                      | [°C] | -25...85          |
| Beschermklasse                                                            |      | IP 65             |
| Mechanische eigenschappen                                                 |      |                   |
| Gewicht                                                                   | [g]  | 33                |
| Afmetingen                                                                | [mm] | 13,3 x 8,5 x 20,5 |
| Materialen                                                                |      | PUR               |
| Materiaal gegoten onderdeel                                               |      | PUR               |
| Opmerkingen                                                               |      |                   |
| Verpakkingseenheid                                                        |      | 1 stuk            |
| Elektrische aansluiting                                                   |      |                   |
| Kabel: 2 m, PVC, zwart, Ø 3 mm; 3 x 0,14 mm <sup>2</sup> (18 x Ø 0,1 mm ) |      |                   |
| Elektrische aansluiting - bus                                             |      |                   |
| Connector: 1 x M8, haaks; codering: A; Behuizing: PUR                     |      |                   |



# E10217



## Aansluitkabel met connector female

ADOAG030--S0002E03

### Aansluiting



|      |               |
|------|---------------|
| BN = | Aderkleuren : |
| BK = | bruin         |
| BU = | zwart         |
|      | blauw         |